

**Tørreapparat, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082005 12
GTIN	4250004103788
Artikelklasse	04S

Beskrivelse**Udførelse:**

Elma Dry tørreapparater er designet til brug under produktion, på værksteder og ved service. Efter rengøring i ultralydsbadet skylles de rensede dele i Elma-indsætningskurven først i Elma Sink (nr. 082004) og tørres derefter nemt og bekvemt i Elma Dry. Den er udstyret med **en blæser med kold og varm luft (70 °C)** og kan også bruges til at tørre særligt følsomme dele. I drift med kold luft kan delene også afkøles hurtigt. Låget er udført med ventilationsåbninger, der skaber maksimal luftturbulens og leder den fugtige luft udad. Samtidigt reducerer låget energiforbruget. **Støvfilteret** på undersiden kan udskiftes og forhindrer, at de rensede dele snavses til igen af støv i luften (filterfinhed 33 ppi). På grund af sikkerhedsafbryderen, der udløses når grænsetemperaturen er nået, er Elma Dry-enheder **meget sikre at bruge og skånsomme mod materialerne.**

Passer til:

Indsætningskurv nr. 082101: str. 12

Leveringsomfang:

Uden indsætningskurv. 1× Elma Dry 120; 1× låg; 1× netkabel med tilslutning af køleudstyr (2 m Länge); 1× betjeningsvejledning.

Bemærk:

Tilhørende indsatskurve findes under nr. 082101.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	570 W
Energiforsyning	Med kabel
Rengøringskumme, bredde	215 mm
Varmeeffekt	550 W
Længde, indsætningskar	275 mm
Rengøringskumme, højde	195 mm
Apparathøjde	322 mm
Tænd/sluk-kontakt	ja
Rengøringskumme, længde	275 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Producentbetegnelse	Elma Dry 120
Apparater, længde	362 mm
Vægt	6,1 kg
Apparater, bredde	285 mm
Volumen	12 l
Luftvolumenstrøm	160 m ³ /h
Opvarmningstid	~ 15 min
Maks. temperatur	70 °C
maksimal belastning	7 kg
Produkttype	Rengøringsmaskine