

**Tørreapparat, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082005 30
GTIN	4250004103740
Artikelklasse	04S

Beskrivelse**Udførelse:**

Elma Dry tørreapparater er designet til brug under produktion, på værksteder og ved service. Efter rengøring i ultralydsbadet skylles de rensede dele i Elma-indsætningskurven først i Elma Sink (nr. 082004) og tørres derefter nemt og bekvemt i Elma Dry. Den er udstyret med **en blæser med kold og varm luft (70 °C)** og kan også bruges til at tørre særligt følsomme dele. I drift med kold luft kan delene også afkøles hurtigt. Låget er udført med ventilationsåbninger, der skaber maksimal luftturbulens og leder den fugtige luft udad. Samtidigt reducerer låget energiforbruget. **Støvfilteret** på undersiden kan udskiftes og forhindrer, at de rensede dele snavses til igen af støv i luften (filterfinhed 33 ppi). På grund af sikkerhedsafbryderen, der udløses når grænsetemperaturen er nået, er Elma Dry-enheder **meget sikre at bruge og skånsomme mod materialerne.**

Passer til:

Indsætningskurv nr. 082101: str. 30

Leveringsomfang:

Uden indsætningskurv. 1× Elma Dry 300; 1× låg; 1× netkabel med tilslutning af køleudstyr (2 m Længde); 1× betjeningsvejledning.

Bemærk:

Tilhørende indsatskurve findes under nr. 082101.

Teknisk beskrivelse

Rengøringskumme, bredde	270 mm
-------------------------	--------

Datablad

Apparater, længde	568 mm
Tænd/sluk-kontakt	ja
Apparathøjde	322 mm
Effektforbrug	1140 W
Energiforsyning	Med kabel
Rengøringskumme, længde	475 mm
Producentbetegnelse	Elma Dry 300
Vægt	10,2 kg
Rengøringskumme, højde	195 mm
Volumen	30 l
Varmeeffekt	1100 W
Apparater, bredde	347 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Længde, indsætningskar	475 mm
Luftvolumenstrøm	320 m ³ /h
Opvarmningstid	~ 15 min
Maks. temperatur	70 °C
maksimal belastning	12 kg
Produkttype	Rengøringsmaskine