

**DNGA 150604, PT600M, Anvendelsesområde: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255815 GG
GTIN	4960664545674
Artikelklasse	25F

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Type: PT600M

Fasning: T02025

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 550 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 550 m/min
Anvendelsesområde	GG
Tilspænding f	0,15 - 0,4 mm/o

Fasning	T02025
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNGA 150604
Antal skift/skær	4
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning