

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250019 16/09 |
| GTIN | 4045197654328 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Knæledsskrue | 259018 6 |
| Hovedlængde L ₁ | 25 mm |
| Underlægsplade | 259031 27 |
| Fjederstiftsæt | 259047 3 |
| ISO-kode holder | PCLNR/L 1616H09 |
| Funktionsbredde L ₄ | 20 mm |
| Skaftstørrelse | 16 mm |
| Plattestørrelse | 9 mm |
| Fjedersæt | 259044 5 |
| Knæled | 259015 9 |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3.. |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Fjedersæt10 dele Type 5 | 259044 5 |
| Knæled Type 9 | 259015 9 |
| Knæledsskrue Type 6 | 259018 6 |
| Underlagsplatte Type 27 | 259031 27 |
| Fjederstifsæt10 dele Type 3 | 259047 3 |