

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæledsskrue	259018 6
Knæled	259015 9
Underlægsplade	259031 27
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
ISO-kode holder	PCLNR/L 1616H09
Skaftstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	9 mm
Fjedersæt	259044 5
Samlet længde L	100 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæled Type 9	259015 9
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6