

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæled	259015 9
Hovedlængde L ₁	28 mm
Underlægsplade	259031 27
Plattestørrelse	9 mm
Knæledsskrue	259018 6
Fjedersæt	259044 5
ISO-kode holder	PCLNR/L 2020K09
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæled Type 9	259015 9
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5