

**Garant****eco-QT-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Kombiner fordelene ved Garant eco og skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj.**

**Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2525X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 32 mm

Samlet længde L: 103,5 mm

Underlægsplade: 259031 11

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	259025 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32 mm

Underlægsplade	259031 11
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Spændejern	259038 7
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525X12
Skafstørrelse	25 mm
Samlet længde L	103,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500