

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjedersæt	259044 5
ISO-kode holder	PCLNR/L 2020K09
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Knæledsskrue	259018 6
Fjederstiftsæt	259047 3
Underlægsplade	259031 27
Knæled	259015 9
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Underlagsplatte Type 27	259031 27