

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	33 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
ISO-kode holder	PCLNR/L 2525M09
Fjedersæt	259044 5
Underlægsplade	259031 27
Knæledsskrue	259018 6
Plattestørrelse	9 mm
Knæled	259015 9
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæled Type 9	259015 9