

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9 mm
Underlægsplade	259031 27
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Knæledsskrue	259018 6
Fjedersæt	259044 5
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæled	259015 9
Hovedlængde L ₁	33 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
ISO-kode holder	PCLNR/L 2525M09
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5