

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Underlægsplade	259031 2
Skaftstørrelse	16 mm
Knæled	259015 2
Fjedersæt	259044 2
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæledsskrue	259018 8
ISO-kode holder	PCLNR/L 1616H12
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Knæledsskrue Type 8	259018 8
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2