



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 37mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235505 37
GTIN	4047109026810
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med ABS®-skaft.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Bemærk:**

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskuet boring op til  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ , der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø $D_s$	50 mm
Nyttelængde $L_1$	111 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508 44-..
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	37

Samlet længde L	192 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	161 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP