



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235505 32
GTIN	4047109026766
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskuet boring op til $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408 32-..
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z	1
Nyttelængde L_1	96 mm
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	32

Samlet længde L	167 mm
Udhængslængde L _A	136 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1