



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235507 27
GTIN	4047109091214
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskudt boring op til  $V_{maks} = 0,25$  mm**, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-...
Nyttelængde L <sub>1</sub>	108 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	27
Samlet længde L	174 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	143 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1