

Garant
eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12 mm


Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250012 20/12 |
| GTIN | 4045197648389 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PCLNR/L 2020X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 93 mm

Underlægsplade: 259031 11

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Skaftstørrelse | 20 mm |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. |
| ISO-kode holder | PCLNR/L 2020X12 |
| Fjeder | 259046 1 |
| Funktionsbredde L ₄ | 25 mm |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Plattestørrelse | 12 mm |
| Knæled | 259015 3 |
| Hovedlængde L ₁ | 34 mm |
| Underlægsplade | 259031 11 |
| Knæledsskrue | 259018 2 |
| Samlet længde L | 93 mm |
| Indsatstype | højre |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indvendig køling | ja |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|------------------------|-----------|
| Underlagsplade Type 11 | 259031 11 |
| Knæled Type 3 | 259015 3 |
| Fjeder Type 1 | 259046 1 |
| Knæledsskruer Type 2 | 259018 2 |