

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2020K12
Klo, skrue, fjeder	259035 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skrue til underlagsplatte	259025 10
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 2
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 10	259025 10
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Spændejernsenhed Type 2	259035 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500