



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 21mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235507 21
GTIN	4047109091153
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskudt boring op til  $V_{maks} = 0,25$  mm**, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nyttelængde L <sub>1</sub>	84 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	21
Samlet længde L	150 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	119 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0