



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 15mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235507 15     |
| GTIN                | 4047109091092 |
| Artikelklasse       | 24P           |

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576. Ikke egnet til VA-bearbejdning.

#### Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskudt boring op til  $V_{maks} = 0,25$  mm**, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nyttelængde $L_1$          | 60 mm                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 050204 13-...   |
| Vendeplatteskruesæt        | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Antal skær Z               | 1                    |
| ABS® skaft-Ø $D_s$         | 50 mm                |
| Serie                      | KUB Quatron®         |
| Nominel Ø D                | 15                   |
| Samlet længde L            | 126 mm               |
| Udhængslængde $L_A$        | 95 mm                |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 4xD            |
| Skaft                                | ABS            |
| Indvendig køling                     | ja             |
| Produkttype                          | Vendeplattebor |

---

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1                  | 239652 6IP1 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm | 211750 0,6  |