



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 46mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235505 46
GTIN	4047109084599
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskuet boring op til $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® skaft-Ø D _s	63 mm
Nyttelængde L ₁	138 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-..
Antal skær Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	46

til tomme-Ø	1 13/16 tommer
Samlet længde L	231 mm
Udhængslængde L _A	193 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3