

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Knæled	259015 2
ISO-kode holder	PCLNR/L 2020K12
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Fjedersæt	259044 2
Skaftstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259031 2
Knæledsskrue	259018 2
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2