

**KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235507 22
GTIN	4047109091160
Artikelklasse	24P

Beskrivelse**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskuadt boring op til $V_{maks} = 0,25 \text{ mm}$, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-...
Nyttelængde L_1	88 mm
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	22
Samlet længde L	154 mm
Udhængslængde L_A	123 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1