

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W83: 32-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236520 32-010
GTIN	4047109103481
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: Uni

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 090408

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	32-010
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408
maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$ ved hele noter	1,1 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$ ved beskæring	1,1 mm
Antal skift/skær	4

Type	BK8425
Type	Uni
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring