

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	DCLNR/L 3232P12
Skrue til underlagsplatte	259025 10
Plattestørrelse	12 mm
Klo, skrue, fjeder	259035 2
Underlægsplade	259031 2
Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Spændejernsenhed Type 2	259035 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Skrue til underlagsplatte Type 10	259025 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500