

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	32 mm
Plattestørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæled	259015 2
Fjedersæt	259044 2
Underlægsplade	259031 2
ISO-kode holder	PCLNR/L 3232P12
Knæledsskrue	259018 2
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2