



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 49mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235505 49
GTIN	4047109084629
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med ABS®-skaft.

#### Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskuet boring op til  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ , der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø $D_s$	63 mm
Antal skær Z	1
Nyttelængde $L_1$	147 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-..
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	49

Samlet længde L	240 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	202 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3