



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 41mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235507 41
GTIN	4047109097452
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskudt boring op til $V_{maks} = 0,25$ mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	164 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaft-Ø D_s	63 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508 44-...
Antal skær Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	41
Samlet længde L	252 mm
Udhængslængde L_A	214 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600