



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235507 24
GTIN	4047109091184
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskudt boring op til $V_{maks} = 0,25$ mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Nyttelængde L ₁	96 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-...
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	24
Samlet længde L	162 mm
Udhængslængde L _A	131 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3