



Digital hældningsmåler μ Level 200, Type: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

467574 10

GTIN

Artikelklasse

40W

Beskrivelse

Udførelse:

Den præcise indstilling af maskiner er afgørende for montering og kvalitetskontrol. Med μ Level[®] II fra Status Pro kan du hurtigt og effektivt opnå en nøjagtighed på 0,001 mm/m. Systemet er kalibreret og klart til brug inden for ét minut og er perfekt til direkte målinger på stedet. Huset på μ Level[®] II er svømmende lejret, hvilket betyder, at spændinger på grund af temperaturforskelle ikke kan overføres til basisenheden.

Fordel:

- **To nøjagtighedsklasser: Vælg mellem 1 μ m/m eller 10 μ m/m, alt efter dine behov.**
- **Svømmende lejret hus: Spændinger pga. temperaturforskelle kan ikke overføres til basen.**
- **Hældnings-LED: Nem aflæsning og øjeblikkeligt feedback.**
- **Oliebestandigt betjeningspanel.**
- **USB-port og Bluetooth-forbindelse: Flexibilitet og nem databehandling.**
- **Trådløs forbindelse til softwaren: Praktisk og effektiv databehandling.**
- **Enkel menustruktur for at undgå operatørfejl.**
- **Bæregreb: Kan vinkles i tre trin og tages af til alsidig anvendelse.**
- **Registrering af pitch- og rullefejl.**
- **Differentialmålinger og automatiserede målinger.**

Leveringsomfang:

2 x hældningsmåler, fjerndisplay, kuffert, lader, strømforsyning, akku.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde	± 10 mm/m
Fejlgrænse	± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Bredde	47 mm
Højde	170 mm
Længde	150 mm
Produkttype	Hældningsmåler