



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 24,5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235507 24,5 |
| GTIN | 4047109096165 |
| Artikelklasse | 24P |

Beskrivelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskudt boring op til $V_{maks} = 0,25$ mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|----------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-... |
| ABS® skaft-Ø D _s | 50 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Nyttelængde L ₁ | 100 mm |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominel Ø D | 24,5 |
| Samlet længde L | 166 mm |
| Udhængslængde L _A | 135 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 4xD |
| Skaft | ABS |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1 | 239652 8IP1 |