



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 61mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235505 61
GTIN	4047109084742
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med ABS®-skaft.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Bemærk:**

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskudt boring op til  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ , der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408 32-..
Nyttelængde $L_1$	183 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z	1
ABS® skaft-Ø $D_s$	80 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	61

Samlet længde L	281 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	238 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8