



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 33mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235507 33
GTIN	4047109097438
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskudt boring op til  $V_{maks} = 0,25$  mm**, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø $D_s$	63 mm
Nyttelængde $L_1$	132 mm
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	33
Samlet længde L	210 mm
Udhængslængde $L_A$	172 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8