



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235507 19
GTIN	4047109091139
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskudt boring op til $V_{maks} = 0,25 \text{ mm}$, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306 18-...
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm
Nyttelængde L_1	76 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	19
Samlet længde L	142 mm
Udhængslængde L_A	111 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2