

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W83: 13-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: Uni

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	13-010
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$ ved beskæring	0,67 mm
maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$ ved hele noter	0,67 mm
Serie	KUB Quatron®

Antal skift/skær	4
Type	BK8425
Type	Uni
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring