

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250021 20/12
GTIN	4045197650078
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
ISO-kode holder	PCBNR/L 2020K12
Fjederstiftsæt	259047 2
Underlægsplade	259031 2
Fjedersæt	259044 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Knæledsskrue	259018 2
Knæled	259015 2
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2