

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250025 20/12
GTIN	4045197650153
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 2020K12
Underlægsplade	259031 2
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2