

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	27 mm
Knæledsskrue	259018 11
Fjederstiftsæt	259047 4
ISO-kode holder	A40T PCLNR/L16
Underlægsplade	259031 35
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Fjedersæt	259044 6
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Knæled	259015 12
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L_2	38,5 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm

Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Underlagsplatte Type 35	259031 35
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500