

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
ISO-kode holder	PCBNR/L 2525M12
Knæledsskrue	259018 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
Underlægsplade	259031 2
Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Fjedersæt	259044 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæledsskrue Type 2	259018 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Knæled Type 2	259015 2