

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 50/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
ISO-kode holder	A50U PCLNR/L16
Mindste forborings-Ø D_{min}	63 mm
Midterforskydning L_3	35 mm
Plattestørrelse	16 mm
Fjederstiftsæt	259047 4
Fjedersæt	259044 6
Underlægsplade	259031 35
Knæledsskrue	259018 11
Knæled	259015 12
Samlet længde L	350 mm
Spændehøjde L_2	48 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 35	259031 35
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500