

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 20/12
GTIN	4045197650092
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 2
Underlægsplade	259031 2
ISO-kode holder	PCKNR/L 2020K12
Hovedlængde L ₁	28 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæledsskrue	259018 2
Fjedersæt	259044 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Knæled Type 2	259015 2