



Værktøjssortiment Mechatronik Pro, 36 dele, Antal dele: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680360 36
GTIN	4010995466909
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt værktøjssortiment med det vigtigste værktøj til mekatronikere og elektrikere, **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. TorqueVario®-systemet giver kontrolleret skruetilspænding og samtidig sikkerhed ved elektriske anvendelser. De 6 mm slanke slimBits og topnøgleindsatser må kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.

Leveringsomfang:

VDE-skruetrækkerklinger til Phillips: 1 stk. i hver str. 0; 1; 2

VDE-skruetrækkerklinger til Pozidriv: 1 stk. i hver str. 1; 2

VDE-skruetrækkerklinger til indvendig sekskant: 1 stk. af hver str. 3; 4; 5 mm

VDE-skruetrækkerklinger til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25

VDE-skruetrækkerklinger til lige kærv: 1 stk. af hver str. 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm

Skruetrækkerklinger til Pozidriv-ligekærv (kombinationsprofil): 1 stk. i hver str. PZ/S1; PZ/S2 (kombinationsprofil)

VDE-topnøgleindsatser 6-kantet: 1 stk. i hver str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm

VDE-forlænger: 1 stk. str. 69,5 mm

VDE-adapter: 1 stk. bitskaft – firkant 1/4 tomme

VDE-greb: 1 stk.

VDE-stubby greb: 1 stk.

VDE-finskrueetrækkerhåndtag: 1 stk.

1/4 tomme VDE-skralde: 1 stk.

VDE-momentskruetrækker TorqueVario®: 1 stk. str. 500 cNm

VDE-bitholder til momentskruetrækker: 1 stk.

VDE-adapter til momentskruetrækker: 1 stk. bitskaft – firkant 1/4 tomme

Indstillingsværktøj til momentskruetrækker: 1 stk. nr. 659931 str. 1

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Bredde	170 mm
Længde	240 mm
Højde	70 mm
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Målenøjagtighed, moment	±6
Momentområde	80 - 500 cNm
Antal dele	36
Produkttype	Værktøjssortiment

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/680360-36>