


**Garant****CNMG 120404, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120404 HB7020 Type: HB7020  
Spånryder: SS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Spånryder	SS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning