

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Knæledsskrue	259018 9
Midterforskydning $L_3$	13 mm
ISO-kode holder	A20Q PCLNR/L09
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Knæled	259015 11
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Knæledsskrue Type 10	259018 10
Knæled Type 11	259015 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500