

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 2
Underlægsplade	259031 2
Fjedersæt	259044 2
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-kode holder	PCKNR/L 2525M12
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Knæled	259015 2
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2