

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 4
Knæled	259015 10
Underlægsplade	259031 27
Knæledsskrue	259018 12
Midterforskydning L ₃	17 mm
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
ISO-kode holder	A25R PCLNR/L09
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	23 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 11	259015 11
Knæledsskrue Type 12	259018 12
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500