

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 23-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236537 23-210
GTIN	4047109206755
Artikelklasse	24Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

**Bemærk:**

**Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 07T308

Tilspænding  $f$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	23-210
Tilspænding $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308
Antal skift/skær	4
Type	BK8430
Type	ST1400

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring