

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/09mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Artikelklasse	21T

Beskrivelse

Udførelse:

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 11
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
ISO-kode holder	A20Q PCLNR/L09
Knæledsskrue	259018 9
Midterforskydning L ₃	13 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 11	259015 11
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Knæledsskrue Type 10	259018 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500