

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	33 mm
ISO-kode holder	PCKNR/L 2525M12
Plattestørrelse	12 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæledsskrue	259018 2
Underlægsplade	259031 2
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2