

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-kode holder	PCLNR/L 2525M16
Fjedersæt	259044 6
Knæled	259015 12
Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	259031 35
Knæledsskrue	259018 11
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Fjederstiftsæt	259047 4
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 35	259031 35
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæled Type 12	259015 12
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11