

Garant**Værktøjsholdere til korthulsbor, PSC 50 kort, til skaft-Ø DS: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308584 16
GTIN	4067263141136
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsækning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**
- **Med RFID-/Balluff-chip-boring.**

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	36 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Adapter	PSC 50 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron