

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Knæled	259015 2
Fjederstiftsæt	259047 2
ISO-kode holder	A32S PCLNR/L12
Underlægsplade	259031 2
Knæledsskrue	259018 2
Midterforskydning L_3	22 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Fjedersæt	259044 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500